

Przewodnik Techniczny Projektowania

Wizytówka **DeLuxe**
90 x 50 mm
Folia soft touch + Lakier 3D (1+0 lub 1+1)
+ Folia Gold/Silver 3D (1+0 lub 1+1)

DANE TECHNICZNE:

Format netto
wizytówki po cięciu wynosi **90 x 50 mm**

Format brutto
gotowego projektu do wydruku powinien wynosić **94 x 54 mm**

Spad
(obszar/tło) w projekcie powinno być przedłużone o **2 mm** z każdej strony poza linie cięcia do formatu brutto **94 x 54 mm**

Wewnętrzny margines
wynosi **2 mm** od linii cięcia. Jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się ważne elementy np. logo czy teksty

PRZYGOTUJ PLIK PDF:


Do zamówienia należy przesłać **jeden plik PDF** zawierający **6 stron** w następującej kolejności:

1. Druk - awers
2. Druk - rewers
3. Maska lakieru UV 3D - awers
4. Maska lakieru UV 3D - rewers
5. Maska folii Gold/Silver 3D - awers
6. Maska folii Gold/Silver 3D - rewers

Jeżeli któraś ze stron nie zawiera druku, lakieru lub folii, należy pozostawić ją jako **pustą stronę**.

WYTYCZNE DLA MASKI USZLACHETNIENIA - Lakier UV 3D i Folia Gold/Silver 3D

- ✓ należy dołączyć dodatkowe 4 strony i utworzyć na nich elementy, które mają być foliowane 3D, w przypadku lakieru na dołączone strony należy skopiować elementy, które mają być lakierowane
- ✓ wszystkie obiekty na stronie z lakierem, maską gold/silver powinny mieć wypełnienie 100%K bez pozostałych składowych
- ✓ pod elementami, które będą złożone/srebrzone nie powinno być elementów drukowanych, ponieważ druk może wychodzić spod folii gold/silver, natomiast maska lakieru powinna być spasowana z drukiem
- ✓ minimalna grubość linii (również w tekstach) wynosi 0,35 mm
- ✓ minimalne wybrania i prześwity w grafice oraz literach wynoszą 0,6 mm



Ważne

- Projekty z folią 3D lub lakierem UV 3D na całej powierzchni wizytówki nie będą przyjmowane do realizacji.
- Przy elementach foliowanych Gold/Silver 2D/3D o powierzchni powyżej 2 cm² (np. kółka, paski) mogą pojawić się smugi, pęknięcia lub ubytki folii.
- Przy aplach lakieru UV 3D o powierzchni powyżej 10 cm² mogą pojawić się smugi, pęknięcia lub ubytki lakieru.
- Elementy z folią Gold/Silver 3D nie mogą pokrywać się z elementami lakieru 3D. Folia ma własny efekt wypukłości, dlatego nie można stosować obu uszlachetnień na tych samych elementach.

Kolejność i wymagana ilość stron w pliku

